



**Kemmler**  
Baustoffe & Fliesen

Sanitärtechnik von Kemmler

# KemTec

Ihr Verschluss-System für wasserlose Urinale –  
einfach, hygienisch, zuverlässig!

Einfach umrüsten  
und sofort bis zu  
70 % Betriebskosten  
einsparen!



KemTec-Key-HP-System®

**Service Rufnummer:  
0711 51799-830**



**Kemmler  
Baustoffe & Fliesen**

## Universal-Verschlüsse für wasserlose Urinale

Handlings-Probleme mit den verschiedenen Systemen haben uns dazu veranlasst, ein völlig neues, anwenderfreundliches Verschluss-System zu produzieren. **Das einzigartige KemTec-Key-HP-System®.**

Es funktioniert auf Membran-Technik. Ein physikalisches Gesetz wird genutzt, um fortschrittlich, wasserlose Urinalbecken für jedermann handelbar zu machen. Die Adhäsion (Anziehungskraft zwischen Teilchen unterschiedlicher Stoffe) zweier aneinander liegender Membrane lassen den Urin nur in eine Richtung fließen und verschließen danach den Abfluss luftdicht. Übelriechender Geruch aus den Rohrleitungen kann nicht mehr entweichen. Das KemTec-Key-HP-Ventil® funktioniert auch bei unterschiedlichen Druckverhältnissen in den Rohrleitungen. Da die Membrane nur aneinander liegen, können Fremdkörper wie z. B. Haare die Funktion nicht beeinträchtigen. Sie werden einfach mit dem Urin weggespült. Außerdem zeichnet sich das KemTec-Key-HP-Ventil® durch seine lange Standzeit aus. Bei normaler Beanspruchung beträgt diese ca. 8.000–12.000 Benutzungen, bei hoher Beanspruchung sogar bis zu 20.000 Benutzungen. Das bedeutet eine mögliche **Ersparnis von ca. 24 m³–60 m³** Wasser durch den Einsatz des KemTec-Key-HP-Systems®.

### Das KemTec-Key-HP-System®



- 1 Mit dem KemTec-Serviceschlüssel entfernen und wechseln Sie das verbrauchte KemTec-Key-HP-Ventil® hygienisch und berührungslos.
- 2 Der KemTec-Hygienering N sorgt für angenehmen Duft und pflegt das Ventil. Er ist zugleich ein visueller Indikator für den präventiven Tausch des KemTec-Key-HP-Ventils®.
- 3 Der KemTec-Adapter passt sich der Ablauföffnung des Urinals an.
- 4 Das KemTec-Key-HP-Ventil® sorgt für einen geruchssicheren Verschluss der Rohrleitung auf Membran-Basis. Der Urin fließt ab und die Membrane verschließt den Kanal. Eine Geruchsbildung ist unmöglich. Zur Reinigung benötigen Sie nur noch den mikrobiologischen KemTec-bioaktiv-Reiniger. Er vernichtet organische Rückstände, Fette und Harnstoffe ohne mechanischen Aufwand.



### Artikelübersicht



**Art.-Nr. 801010 0066**  
**KemTec-Serviceschlüssel**  
zum hygienischen Wechsel der Ventile



**Art.-Nr. 801010 0205**  
**KemTec-Key-HP-Ventil® inklusive KemTec Hygienering N**  
für alle Adapter und Grundadapter



**Art.-Nr. 801010 0070**  
**KemTec-Adapter**  
für Urimat-Systeme\*



**Art.-Nr. 801010 0068**  
**KemTec-Adapter**  
für KemTec-Urinal- und System-Ernst-Urinal-Modelle



**Art.-Nr. 801010 0067**  
**KemTec-Adapter**  
für KemTec-Rinnen und System-Ernst-Rinnen, passt auch in diverse Urimat-Keramik\* und Uridan-Modelle, bitte vorher prüfen!



**Art.-Nr. 801010 0071**  
**KemTec-Adapter**  
für Waterless- und Laufen-Systeme



**Art.-Nr. 801010 0104 / 801010 0111**  
**KemTec-Adapter**  
für Uridan-Systeme, DN 77 mm (Art.-Nr. 801010 0111) und DN 82 mm (Art.-Nr. 801010 0104).



**Art.-Nr. 801010 0077**  
**KemTec-Adapter**  
für Keramik und Water&More-Systeme



**Art.-Nr. 801010 0075**  
**KemTec-Distanzring**  
für alle Adapter passend

\* Urimat ist eine eingetragene Marke der Urimat Holding AG, Schweiz. Kein original Zubehör. \*\* Uridan ist eine eingetragene Marke der Uridan waterless solutions GmbH, Austria. Kein original Zubehör. \*\*\* Waterless ist eine eingetragene Marke der Waterless Co. Inc., USA. Kein original Zubehör. \*\*\*\* Keramag ist eine eingetragene Marke der Keramag – Keramische Werke GmbH, Deutschland. Kein original Zubehör. \*\*\*\* Water&More ist eine eingetragene Marke der WATER & MORE Systemzentrale GmbH, Deutschland. Kein original Zubehör.

## KemTec-Key-HP-System® – Einbau / Umrüstung



Adapter mit Distanzring, Urinal-Modell abhängig!



KemTec-Adapter zum Verringern der Ablauföffnung einsetzen. Er verbleibt ca. 2–5 Jahre im Urinal. Nur bei KemTec Urinal 5000 und Modell 6000 und bei System-Ernst-Urinalen sowie bei Fremdherstellern notwendig!



KemTec-Key-HP-System® mit KemTec-Serviceschlüssel einschrauben.



Das KemTec-Key-HP-Ventil® mit KemTec-Serviceschlüssel einschrauben! Hält mindestens 8.000 Benutzungen. Es kann bei den KemTec Urinal Modellen KemTec One, 1000, 7000, 8000 und 9000 direkt eingeschraubt werden, kein Adapter notwendig!



Jetzt ist das System umgerüstet. Für die tägliche Unterhaltsreinigung bitte KemTec-bioaktiv-Reiniger benutzen (siehe Pflegeanleitung)!